

# FAG

艾孚捷公司  
图文系统·瑞士

## VIPDENS C5P

### 多功能密度仪



快捷、自动、  
准确的质量控制利器



# 艾孚捷 VIPDENS C5P 多功能密度仪

快捷、自动、准确的质量控制利器

## •快速、方便的测量

轻松的定位，快速的测量，中文大屏幕液晶显示，为您节省很多工作时间。

## •红、绿灯指示

测量值与内置参考值比较，红、绿灯显示是否达到参考值要求。

## •更多功能

除了密度仪的常规功能以外，标准配置还增加了更多有用的功能，如灰平衡、印刷特性曲线、自动功能等等，让您控制色彩更轻松，更精确。

## •可选光孔


提供1.6mm 或 3.0mm 两种测量光孔，用户可根据需要选择。

•根据需要选择密度测量标准

配合欧、美、日的密度测量标准，用户在购买时可根据需要选择其中一种。

## •连接电脑

USB接口，轻松实现与电脑连接，方便进行数据传输和数据化管理。



### 功能:

- 密度
- 密度差
- 所有色密度(灰平衡)
- 网点扩大
- 网点面积
- 叠印率
- 印刷特性曲线
- 自动颜色识别
- 自动识别功能
- 参考值设置
- 密度校正
- 红/绿灯指示
- 纸白设置

### 机械参数

重量 400克

尺寸 长:175mm, 宽:75mm, 高:50mm

### 技术参数

显示屏	液晶 45° /0°
测量几何	光电二极管 3mm或1.6mm
接收器	可选
测量孔径	欧、美、日的测量标准
偏振光滤镜	0.00 – 3.00D
密度标准	± 0.01D或 ± 1%
测量密度范围	0.00 – 2.50D: ± 0.01D或 ± 1%
线性度	2.50D – 3.00D: ± 0.03D或 ± 3%
重复性	± 0.02D或 ± 2%
仪器台间差	0.5秒
测量时间	160 x 80像素
图像显示	两节5号1.5V碱性电池
电源	USB接口
数据传输	

参数如变化，恕不另行通知。



FAG  
GRAPHIC SYSTEMS S.A.  
5, rue de la Vigie  
CH-1003 Lausanne  
电话: +41 21 343 23 23  
电邮: sales@fag.ch  
www.fag.ch

